

TINTA SPRAY CHEMICOLOR USO GERAL 100 mL/60 g

Literatura e especificações técnicas

Descrição Tinta Aerossol para pequenos reparos. Elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, alto rendimento e excelente secagem.

Dados Técnicos:

Cor: Característica de cada cor. Estado Físico: Líquido/Premido.

Odor: Característico.

Limites de Explosividade: Não estocar

acima de 50°C.

pH: Não disponível.

Ponto de Fulgor: Não Aplicável. Solubilidade: Insolúvel em água. Taxa de Evaporação: Não Aplicável. Densidade: 1,00 g/mL + ou - 0,05. Viscosidade: 15" a 35" CF3.

Pressão Interna: 40 a 65 Psi a 50°C. Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto.

Preparo de superfície: Deve-se limpar bem e lixar (se necessário e se a superfície suportar) a superfície a ser pintada. Deverá estar seca e livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, entre outros. Para remover pintura velha utilize o Removedor de Tintas ou lixa. Proteja a parte que não será pintada.

Fundo preparador: Recomenda-se a aplicação para melhor acabamento nas tintas. **Uso geral:** Aplicar até duas demãos, aguardando secagem. Lixe com lixa d'água 400 até a superfície ficar homogênea e lisa.

Tinta uso geral: Agitar bem antes de cada aplicação. Aplicar no máximo 2 demãos. Faça um pequeno teste do aplicador pressionado a válvula algumas vezes

verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 20 cm a 30 cm com movimentos uniformes. Evite escorrimento aplicando a primeira demão fina preparando a superfície para a próxima demão. Aplique até cobertura completa.

Verniz uso geral: Aplicando a primeira demão bem fina, como uma "névoa", preparando a superfície para as próximas demãos. Em cores metálicas aplicar no máximo duas demãos de verniz. Somente aplicar sobre a tinta seca com cura mínima de 24 horas. Não aplicar nas cores metálicas cromada, bronze, ouro e dourada, bem como em superfície de vinil, isopor plástico, acrílico tecidos e emborrachados. Não é recomendado o uso em tintas artes e luminosas.

Intervalo entre demãos: 5 a 15 minutos.

Secagem: Ao toque 15 minutos; manuseio 1 hora; total após 24 horas.

Embalagem: Tubo de Folha de Flandres, 45x96mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50°C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Recomendações: Em plástico, acrílicos, papel, gesso, metal, cerâmica, vime e couro fazer um teste em uma pequena área, para verificar a compatibilidade e secagem do produto. Não recomendamos a utilização em madeira e couro (exceto Tinta artes). Não aplicar em tempo muito úmido ou em temperaturas abaixo de 18°C, nesse caso recomenda-se deixar as peças no sol antes da pintura. Não realizar a aplicação em locais fechados ou sem circulação de ar. Após o uso, limpe a válvula, virando a lata para baixo, e pressionando até sair somente gás. Em caso de entupimento da válvula, retire o atuador e mergulhe em acetona ou qualquer outro solvente. Quando

necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Precauções: Cuidado, Inflamável! Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração, contato com os olhos e a pele. Lave bem as mãos após o uso. Mantenha longe dos olhos durante a aplicação. Não fure a lata, mesmo vazia. Não jogue no fogo ou incinerador. Não exponha a embalagem a temperatura superior a 50°C. Em caso de contato com os olhos e a pele lave imediatamente com água em abundância. Se ingerido não provoque vômito e procure a unidade de saúde mais próxima.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Observe os potenciais riscos e siga todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações e disposições mencionadas na FISPQ e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe de vendas. Havendo necessidade de esclarecimentos técnicos ligue 42-3252-1705. Em caso de emergência, consulte o Disque-Intoxicação 0800 722 6001.